

MASCARILLAS

MASKS

MASCARILLA FFP2 NR BRP2

FFP2 NR BRP2 MASK
MC0010 BL
TALLA ÚNICA / ONE SIZE



MASCARILLA FFP2 NR BRPV2

FFP2 NR BRPV2 MASK
MC0020 BL
TALLA ÚNICA / ONE SIZE



- Mascarilla desechable no reutilizable • Protección 360° • Filtro electrostático para facilitar la respiración • Adaptable anatómicamente para bloqueo eficiente de la entrada de partículas • Espacio transpirable 3D • Fabricadas con tela no tejida de poliéster termosellada.

- Non-reusable disposable mask • 360° Protection • Electrostatic filter to facilitate breathing • Anatomically adaptable to efficiently block the entry of particles • 3D breathable space • Made with heat-sealed polyester non-woven fabric.

EN149-2001+A1:2009

Certificate Nº 0370-5185-PPE/B

Certificate Nº 0370-5828-PPE/C2

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. APPLUS

MASCARILLA FFP2 NR

FFP2 NR MASK
MC0001 BL
TALLA ÚNICA / ONE SIZE



- Mascarilla desechable FFP2 NR • Filtración > 95%, proporcionando protección antibacteriana y antipolvo • Gomas elásticas laterales para ajuste perfecto • Uso diario • Diseño de contorno 3D. Plegable • Libre de látex • Presentadas en cajas de 40 unidades embolsadas pack de 2 unidades.

- FFP2 NR disposable mask • Filtration > 95%, providing antibacterial and anti-dust protection • Side elastic bands for perfect fit • Daily use • 3D contour design. Foldable • Latex free • Presented in boxes of 40 bagged units, pack of 2 units.

EN149-2001+A1:2009

Certificate Nº 0370-4812-PPE/B

Certificate Nº 0370-4938-PPE/C2

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. APPLUS

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR

IIR SURGICAL MASK

MC0004 BL-AZ
TALLA ÚNICA / ONE SIZE



MC0004 NE
TALLA ÚNICA / ONE SIZE



- Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR • 100% polipropileno hidrófobo • Formada por 3 capas • Eficacia de filtración bacteriana ≥ 98% • Resistencia a la respirabilidad ≤ 60% • Sustituir cada 4h • Presentadas en cajas de 40 unidades.

- Type IIR Surgical Mask • 100% hydrophobic polypropylene • Made up of 3 layers • Bacterial filtration efficiency ≥ 98% • Breathability resistance ≤ 60% • Replace every 4 hours • Presented in boxes of 40 units.

UNE EN 14683:2019 + AC:2019